# Tappitulkki H7, Nimellis-mitan Ø: 83mm

## Tilaustiedot

| | |
|---|---|
| Tilausnumero | 484000 83 |
| GTIN | 2050001951861 |
| Tuoteluokka | 48B |

## Kuvaus

**Malli:**
Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin.**
Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.
**Standardi:**
Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**
**Huomautus:**
- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**

## Tekninen kuvaus

| | |
|---|---|
| Toleranssialue | H |
| Standardi | DIN 7150-2 |
| Standardi | DIN 7164 |
| Laatu | 7 |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Nimellismitta | 83 mm |
| Kalibrointi | M2 |

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

| Tuotetyyppi | Tappitulkki |
|---|---|

## Palvelut

| | |
|---|---|
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm | 028300 200 |
| DAkkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm | 028340 200 |