BOSCH

Akku-puukkosaha, Tyyppi: GSA1214

Tilaustiedot

Tilausnumero	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:
Akkukäyttöinen Bosch-puukkosaha, jossa on **SDS-järjestelmä** nopeaan ja vaivattomaan sahanterän vaihtoon.

- **Bosch-Professional-litiumioniteknologia tuottaa pitkäikäisen ja erittäin suorituskykyisen akun.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.**
- **Ergonominen Softgrip-kahva.**
- **LED-työvalaisin.**

Kompakti puukkosaha, vähäinen paino ja kahvassa pieni ympärysmitta, myös pään yläpuolella sekä yhdellä kädellä suoritettaviin töihin.
Sisältää **ylikuormitussuoja-** ja **lataustilanäytön.** LED-työvalaisin.
Toimituksen sisältö:
Mukana kuljetuslaukku, 2× sahanterä, 2× akku, pikalatauslaite. Mukana 2× 12 V / 3,0 Ah litiumioniakku, pikalaturi, 1× puukkosahanterä S 522 EF Flexible metallille, 1× puukkosahanterä S 511 DF Flexible puulle ja metallille, L-BOXX 102, kansi laturin L-BOXX-alustalle, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle, 1/2 L-BOXX-alusta laturille.
Huomautus:
Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
Sopivat vara-akut ja laturit numeroilla 073851 – 073859.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Akkukapasiteetti	3 Ah
Valmistajamerkintä	GSA 12 V-14
Erityisominaisuus	SDS, LED
akun jännite	12 V
Iskutiheys	0 - 3000 min^{-1}
Iskun pituus	14,5 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	12 m/s^2
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino	1,2 kg
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V	073851 B12
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122BF	588600 1122BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122EF	588600 1122EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1155CHM	588600 1155CHM
Puukkosahanteräsarja merkintä 922BF	588600 922BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EF	588600 922EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EHM	588600 922EHM