Garant GRIDLINE

LED-valot ToolTruckiin ilman tukipylväitä, Tyyppi: 20

Tilaustiedot

Tilausnumero	914872 20
GTIN	4045197893758
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus

Malli:
Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrungon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäisemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K. Valaisin sisältää LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
Sopii:
Reikälevyt nro 914855; 914856 (ei sovellu koolle 222 ja koolle 444).
Toimituksen sisältö:
LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvartta.
Huomautus:
Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Valovirta	2800 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	35 W
Lampun rungon leveys	123 mm

Lampun rungon korkeus	33 mm
Valaisimen rungon pituus	1030 mm
Kannatinvarren ulkonema	350 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Sarja	ToolTruck
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin