Muovisivuleikkuri, taivutettu 85°, KW, Kokonaispituus: 160mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	725570 160
GTIN	4003773046820
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:
Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat ja aukaisujousi.
Leikkuukärjet taivutettu 85°.
Käyttö:
Muovivaluosien valutappien leikkaamiseen **(ei metallille).**
Standardi:
DIN ISO 5743
Raaka-aine:
Vanadiinisähköteräs, taottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leikkuuviiste	KW
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kiillotetut
Pää	85° taivutettu
Tuotenimen määrite	KW

aukaisujousella	kyllä
muoville	kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit