LINDSTRÖM

Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, koverrettu, FW, Kokonaispituus: 110mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	726320 110
GTIN	7314150051021
Tuoteluokka	73M

Kuvaus

Malli:
Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus.** Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.
Raaka-aine:
Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	10 mm
Kokonaispituus	110 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ∅ enint.	0,2 - 1,25 mm
Terien pituus	10 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	FW
Raaka-aine	Suurtehoterässeos
Pään muoto	terävä, koverrettu
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit