Garant

# SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tyyppi: INOX

## Tilaustiedot

| | |
|---|---|
| Tilausnumero | 213588 INOX |
| GTIN | 4045197941046 |
| Tuoteluokka | 21A |

## Kuvaus

**Malli:**
Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.
**Huomautus:**
Ohjelastuamisarvot $a_e$ = 0,5... 1 × D/$a_{pmax}$ = 4 mm.

## Tekninen kuvaus

| | |
|---|---|
| tyyppi | INOX |
| Syöttö $f_z$ / hammas | 0,22 mm |
| Terän paksuus E | 5,56 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SEMT 1305 AGSR |
| Laji | HB8630 |
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |

| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
|---|---|

## Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | $V_c$ | ISO-koodi |
|---|---|---|---|
| INOX < 900 N/mm² | soveltuu | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm² | soveltuu | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm² | sopii rajoituksin | 30 m/min | S |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |