Garant

XDMT090416ZDSR, HB415, Tyyppi: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	212885 UNI
GTIN	4045197943163
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille a_e = 0,5...1×D / $a_{p\,max}$

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB415
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p\,max}$	1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\,max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\,max}$	3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		