Garant

TNMG 160404 Wiper, Laji: HB7020

Tilaustiedot

Tilausnumero	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WSS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä