Ansell

Käsinepari HyFlex® 11-518, Käsineen koko: 8

Tilaustiedot

Tilausnumero	094478 8
GTIN	10076490478619
Tuoteluokka	04P

Kuvaus

Malli:
HyFlex® 11-518. Joustava ja laadukas käsine, joka **painaa vähän,** vain 14 g. Lisäksi sen mahdollistama **hyvä sormiliikkuvuus** väsyttää käsien lihaksia vähemmän pitkien käyttörupeamien aikana. **18-lankainen neuletekniikka** ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu. Soveltuu erityisen hyvin erittäin pienten, teräväkulmaisten osien käsittelyyn ja asennukseen.
Kuvaus mainosteksti:
PU-pintainen viiltosuojakäsine, jossa **hyvä sormien liikkuvuus**, soveltuu erinomaisesti teräväreunaisten osien käsittelyyn.
Standardi:
EN 388; EN ISO 21420
Huomautus:
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Öljypito	Hyvä
silikoniton	ei
Pinnoitemateriaali	PU

Käsineen koko	8
Ei sisällä DMF:ää	ei
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Märkäpito	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	3
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 hankauksenkestävyys	3
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia	18G
EN 388	3X31B
Rungon materiaali	Nailon; Dyneema®
Pinnoitus	PU
Materiaali	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen
Paino	14 g
Pituus	210 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet