Pariovikaappi,hyllyt, Korkeus mm / Malli: 1950/A

Tilaustiedot

Tilausnumero	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:
Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on **haittatappilukko**. Sisältää **4 hyllytasoa**, jotka on valmistettu sinkitystä teräslevystä.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, **jauhemaalattu.**
Huomautus:
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	74 kg
Leveys	950 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Hyötykorkeus	1820 mm

Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys	430 mm
Korkeus	1950 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 950	949534 950