Garant

Mandrin à pinces, très étroit, SA 40 A = 120, Plage de serrage: 2-6mm

Données de commande

N° commande	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Classe d'article	31A

Description

Exécution:
- **Cônes extérieur et intérieur rectifiés.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n'est pas nécessaire !**

Avantage(s):
La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.
Livraison:
Avec vis de serrage et clé à poignée en T.
Accessoire(s):
Tirettes (AB) 308600 – 308806,
Clés de serrage AB 308820– 308835,
Pinces de serrage GARANT 309563,
Pinces de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.

Description technique

Longueur de col cote A	120 mm
Ø D_2	13 mm
Plage de serrage	2 - 6 mm

∅ D_1	9,6 mm
∅ ext. D	27 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min^{-1}
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40