STAHLWILLE

Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 13 pièces, Type: 6

Données de commande

N° commande	630066 6
GTIN	4018754261505
Classe d'article	63A

Description

Exécution:
Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123; douilles** suivant **DIN 3124.** Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120.**
Utilisation:
Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.
Matière(s):
Acier au chrome, chromé.
Livraison:
Douilles 6 pans: 9 pièces 631000 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Rallonges: 2 pièces 632400 réf. 50; 150
Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS
Hauteur: 57 mm
Carré d'entraînement: 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Longueur	227 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	57 mm
Avec QuickRelease	non
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Cliquet réversible, 1/4" Type	632000
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Cardan, 1/4 pouce Type	633500
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6