Garant GRIDLINE

Etabli, porte à gauche, partie centrale ouverte, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000mm

Données de commande

N° commande	921177 2000
GTIN	4062406086404
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:
Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.** Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.
Partie centrale avec bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique. Bâti avec porte et tablette réglable en hauteur.
Placement:
Hauteur de porte (gauche) mm: 625
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 100, 125, 150, 250
Accessoire(s):
Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur bâti	1900 mm
Profondeur bâti	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	950 mm
Poids	165,2 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	4
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Série	Ready-to-go
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125