Mitutoyo

Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-12mm

Données de commande

N° commande	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Mini-appareil très maniable avec système de mesure capacitif. Surfaces de mesures en acier, trempées, rectifiées et rodées.
Livraison:
Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	0,02 mm
Porte-à-faux	20 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 12 mm
∅ surfaces de mesure	5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Emballage	Boîte robuste
Norme	Norme usine

Métrologie	numérique
Etalonnage	C6
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides

Services

Étalonnage DAkkSJauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30
EtalonnageJauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357