Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes battantes avec rebord, tiroirs et plateaux extensibles, 26×20G, Hauteur: 1025mm

Données de commande

N° commande	932115 1025
GTIN	4062406098308
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:
Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié.
Avec 2 × tiroirs à extension totale 26×20G, charge admissible de 75 kg. **2 × plateaux coulissants**, charge admissible de 75 kg.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs mm: 75,75
Nombre de plateaux coulissants: 2
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.**
Remarque(s):
Tiroirs correspondants 26×20G.

Description technique

Hauteur utile	850 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	700 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	26
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	26×20
Largeur	750 mm
Poids	121 kg
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur	1025 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Armoire d’outillage

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930633 75
Plateau coulissant75 kg Hauteur montage 75 mm	930654 75
Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés Dimension en G 30X28	951970 30X28
Tapis en caoutchouc strié Dimension en G 30X28	951975 30X28