Mitutoyo

Comparateur analogique-numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 50mm

Données de commande

N° commande	434621 50
GTIN	4946368121222
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Grand affichage numérique et analogique. Réglage unique de la position zéro entrée définitivement. Vitesse de déplacement sans influence sur le résultat de mesure. **Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur.** Boîtier robuste; tige de touche sur support de précision.
Légende:
Sortie de données
Remise à zéro
à n'importe quelle position ou règle absolue.
Preset
Commutation 0,01 / 0,001 mm.
Raccordement
pour bloc d'alimentation.
Inversion du sens de comptage
L'affichage passe
du vert au rouge en cas de dépassement des tolérances.
Marche / arrêt
Commutation multiple
Valeur de maintien max. ou min. et différence.

Sélection de la plage de mesure
Point zéro, affichage analogique.
Fonctionnement:
· **Changement de couleur si dépassement de tolérance.**
· **Mémoire des valeurs minimales**
· **et maximales (la recherche du point de rebroussement est superflue).**
· **Affichage du point zéro p. ex. pour les mesures de tolérance.**
· **Commutation du sens de mesure.**
Livraison:
Avec câble de secteur 497660, bloc d'alimentation 220 V / 9 V / 500 mA.
Accessoire(s):
Câble de données 498430, touche spéciale 434900; 434910; 434915.
Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
Etalonnage: C1
Lecture sélectionnable: 0,01 / 0,001 mm
Erreur admissible: 0,006 mm
Force de mesure: ≤ 2,3 N
∅ axe de fixation h6: 8 mm

Description technique

Etalonnage	C1
∅ axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	≤ 2,3 N
Plage de mesure	50 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm	013210 50
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	013250 100
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm	023000 50

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498430 USB2
Câble de connexion Type D2	498430 D2
Câble de connexion Type D1	498430 D1
Adaptateur secteur	497660