Mitutoyo

Pied à coulisse à montre, Type: 150/01

Données de commande

N° commande	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.
Avec molette. Lecture 1 mm sur le rail, 1/100 mm sur la montre.
Accessoire(s):
Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Lecture (montre)	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Tour	1 mm
Longueur de bec	40 mm
Etalonnage	A1
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 6,2×2,2
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse à montre

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Tableau pour pieds à coulisse	412180
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120