Garant

Poste de travail d'angle pour Workstation eLevel, avec 1 colonne de levage, avec plan de travail Eterlux clair

Données de commande

N° commande	920081
GTIN	4045197719751
Classe d'article	91P

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur
Exécution:
Poste de travail d'angle avec plan de travail de 40 mm d'épaisseur et 1 colonne de levage. Réglage en hauteur électrique progressif. Uniquement en combinaison avec 2 Workstations eLevel. La commande est programmée sur 5 unités de levage.
Coloris:
Piètement gris souris RAL 7005, non configurable. Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable. Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à: 700 - 1000 mm
Largeur: 1100 mm
Longueur plan de travail: 1000 mm
Profondeur plan de travail: 1000 mm
Epaisseur plan de travail: 40 mm
Poids: 65 kg

Description technique

Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Poids	65 kg

Longueur plan de travail	1000 mm
Epaisseur plan de travail	40 mm
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	700 - 1000 mm
Profondeur plan de travail	1000 mm
Largeur	1100 mm
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Couleur surface du plan de travail	gris clair
Série	Workstation
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	100 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle