GEDORE

Kit de cintrage manuel hydraulique

Données de commande

N° commande	821250
GTIN	4017981245616
Classe d'article	63M

Description

Exécution:
Pour tubes en cuivre doux suivant EN 1057 jusqu'à 22 mm (même isolés thermiquement) et tubes en acier de précision suivant EN 10305-3 (DIN 2394) jusqu'à 18×1,5 mm. Avec entraînement hydraulique pour moins d'effort. Angle de cintrage max. 90°.
Livraison:
Outil de cintrage hydraulique, 7 formes, 3 galets, boîtier en plastique.

Description technique

Poids	6,2 kg
Nombre de formes	7
Pour ∅ ext. tuyau	10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
Angle de cintrage max.	90 degré
Emballage	Coffret en plastique
Type de produit	Cintreuses