

# SICHERHEITSMESSER SECUNORM 610 XDR

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	610001.02
Maße Messer (L x B x H)	158 x 27 x 76 mm
Gewicht Messer	139,0 g
Basismaterial	Aluminium
Varianten	610002.02



HOHE  
SICHERHEIT

**32 mm Schnitttiefe**  
zum Öffnen von  
Säcken aller Art

**Automatischer Klinsenrückzug**  
für einen hohen Anwenderschutz


**Lange, rostfreie  
Spezialklinge**  
auch für mehrlagiges Material  
in korrosiver Umgebung

**Offene Bauweise**  
für eine optimale Funktionsweise –  
auch bei Verschmutzung

**Praktische Öse im unla-  
ckierten Aluminiumgriff**  
zum sicheren  
Befestigen

**Alle Komponenten  
metalldetektierbar**  
für ein besseres Auffinden

**Ergonomischer 3in1-Hebel**  
zum Auslösen, Arretieren  
und Wechseln der Klinge



THE SAFER WAY TO CUT.


**martor**

# MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUNORM 610 XDR

## SICHERHEITSTECHNIK



**SECUNORM**  
= hohe Sicherheit



### Automatischer Klinsenrückzug

Das SECUNORM 610 XDR ist mit einem automatischen Klinsenrückzug ausgestattet: Sobald Sie den Hebel loslassen, verschwindet die Klinge im Griff – und bleibt dort auch. Das gibt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen.

## TECHNISCHE MERKMALE



Hohe Sicherheit



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Höchster Abriebschutz



Besonders ergonomisch



Sicherung



Schnitttiefe



Spezialklinge abgerundet



Für Rechts- und Linkshänder



Individuell gravierbar



Für extreme Beanspruchungen



Metalldetektierbar



Röntgendetektierbar

## ANWENDUNGSBEISPIELE



## REINIGUNG

## HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Sackware



Karton: bis 3-lagig



Wickel-, Stretch-, Schrupffolie



Kunststoffumreifungen



Schaumstoff, Styropor



Filz




Vliesstoff



Textil

## MONTIERBARE KLINGEN



**GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060** **NR. 160060.62**  
0,63 mm, abgerundete Spitze, rostfrei,  
5 in Klarsichtverpackung



**TRAPEZKLINGE NR. 160099** **NR. 160099.70**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, rostfrei,  
10 im Sicherheitsspender



**TRAPEZKLINGE NR. 60099** **NR. 60099.70**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,  
10 im Sicherheitsspender



**TRAPEZKLINGE NR. 60095** **NR. 60095.70**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,  
10 in Klarsichtverpackung



**HAKENKLINGE NR. 98** **NR. 98.70**  
0,63 mm, 10 im Spender

## VERPACKUNGSANGABEN

**Verpackungseinheit** 1 im Einzelkarton  
(5 Messer im Umkarton)

**Maße Einzelkarton** 159 x 27,5 x 77,5 mm

**Gewicht Einzelkarton** 161,0 g

**EAN-Code Einzelkarton** 4002632804229

**Maße Umkarton** 142,5 x 80,5 x 163 mm

**Gewicht Umkarton** 865,0 g

**EAN-Code Umkarton** 4002632854224