Garant GRIDLINE

Etabli, ouverture à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm

Données de commande

N° commande	921011 1500
GTIN	4062406117887
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:
Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.** Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.
Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.
Placement:
Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 100, 125, 150, 250
Accessoire(s):
Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Série	Ready-to-go
Largeur utile des tiroirs en G	20
Poids	132,8 kg
Longueur plan de travail	1500 mm
Hauteur	950 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur bâti	700 mm
Largeur bâti	1300 mm
Nombre de tiroirs	4
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 32	953821 32
Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20	951830 20X20
Jeu de tournevis Nombre d'outils 10	953521 10
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/6	950320 125/6
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/1	950320 100/1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/1	950320 125/1
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20	951910 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/5	950320 150/5
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/3	950320 125/3
Traçage et sciage Nombre d'outils 8	954895 8
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954295 5
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20	951885 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/3	950320 100/3
Jeu de limes Nombre d'outils 6	952253 6
Revêtement en PVC souple transparent Largeur 1500 mm	951951 1500
Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37	953828 37
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954305 5
Outils de démontage Type 1	950070 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150

Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/4	950320 125/4
Jeu d'atelier Nombre d'outils 26	955081 26
Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39	953833 39
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/2	950320 100/2
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20	952505 20
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/4	950320 150/4
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5	954306 5
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955072 22
Assort. mousse tvis phillips/plat Holex Nombre d'outils 10	953522 10