

# TOOL RETRACTOR NR. 9960

JETZT ORDERN!



Bestellnummer	9960.06
Maße (L x B x H)	135 x 48 x 15 mm
Gewicht	47,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Verpackung	1 im Polybeutel




ROBUSTE  
SCHNUR



LÄNGE  
90 CM



GROSSER  
KARABINER



QUICK  
CONNECT

## DIE SMARTE HALTERUNG FÜR IHR SCHNEIDWERKZEUG. DER TOOL RETRACTOR VON MARTOR.

Schneiden, auspacken, weiterschneiden. Profi-Anwender verlieren keine Zeit. Damit das Schneidwerkzeug immer zur Hand ist, gibt es den TOOL RETRACTOR. Er hält Ihr MARTOR-Messer sicher fest und geht jedes Tempo mit. Sobald Sie Ihr Werkzeug loslassen, wird es vom TOOL RETRACTOR zu Ihnen zurückgezogen.

### LANG UND BELASTBAR

Kernstück des TOOL RETRACTOR ist die hochbelastbare Kevlarschnur (bis 355 Newton). Sie ist flexibel ausziehbar bis max. 90 cm und schützt Ihr MARTOR-Messer vor dem Herunterfallen. Zudem rollt sie sich schnell wieder ein, sofern Ihr Schneidwerkzeug nicht mehr als 170 g wiegt.

### LEICHT ZU BEFESTIGEN

Den großen Karabiner nutzen Sie, um den TOOL RETRACTOR schnell und einfach an Ihrer Gürtelschleife zu befestigen. Das Endstück auf der anderen Seite ist abnehmbar, um das Stahlseil noch komfortabler durch die Öse Ihres Schneidwerkzeugs ziehen zu können (Quick Connect).

TOOL RETRACTOR



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# TOOL RETRACTOR NR. 9960

## ANWENDUNGSBEISPIEL



Messer im Einsatz.



Messer im Moment des Loslassens.



Messer im Ruhezustand.

## WELCHES MARTOR-MESSER HAT DAFÜR DIE PASSENDE ÖSE?

### SECUNORM-Sicherheitsmesser

SECUNORM 500, SECUNORM 300, SECUNORM 185, SECUNORM 525, SECUNORM 540, SECUNORM 610 XDR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM SMARTCUT

### SECUPRO-Sicherheitsmesser

SECUPRO 625


### SECUMAX-Sicherheitsmesser

SECUMAX 150, SECUMAX 148, SECUMAX 145, SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE, SECUMAX 320, SECUMAX EASYSAFE, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SOS-CUTTER

### ARGENTAX-Cuttermesser

ARGENTAX MULTIPOS, ARGENTAX RAPID

## SCHLAUFE ÖFFNEN FÜR MESSERANBRINGUNG



## VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit (VE)	1 im Polybeutel (20 im Umkarton)
Maße VE	180 x 130 x 48 mm
Gewicht VE	47,0 g
EAN-Code VE	4002632804328
Maße Umkarton	225 x 105 x 80 mm
Gewicht Umkarton	1.126,0 g
EAN-Code Umkarton	4002632854323