Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 40/19mm

Données de commande

N° commande	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	PCLNR/L 4040S19
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L_4	50 mm
Levier	259015 1
Taille plaquette	19 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Taille de queue	40 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Longueur de tête L_1	45 mm
Longueur totale L	250 mm
Sous-plaquette	259031 17
Vis de levier	259018 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts10 pièces Type 7	259044 7
Sous-plaquette Type 16	259031 16
VIS DE LEVIER Type 1	259018 1
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Levier Type 13	259015 13
Levier Type 1	259015 1
Jeu de poinçons10 pièces Type 1	259047 1
Jeu de ressorts10 pièces Type 1	259044 1