Garant GRIDLINE

Poste de travail d'angle avec piètement avec plan de travail Eterlux clair, Longueur plan de travail: 1000mm

Données de commande

N° commande	920102 1000
GTIN	4062406119584
Classe d'article	91P

Description

Exécution:
Poste de travail d'angle pour Workstation. Réglage de la hauteur au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Avec piètement en tôle d'acier et tube carré, charge admissible **250 kg.**
Adapté(s) pour:
Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Réglage en hauteur électrique du poste de travail d'angle impossible.
Coloris:
Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
En cas de combinaison du poste de travail d'angle avec un Workstation eLevel ou eLevel+, des tôles de cisaillement sont obligatoires sur le Workstation.

Description technique

Couleur surface du plan de travail	gris clair
Profondeur	800 mm
Largeur	1100 mm
Longueur plan de travail	1000 mm

Epaisseur revêtement	2,7 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	750 - 1000 mm
Epaisseur plan de travail	40 mm
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
A l'avant sur la profondeur du plan	700 mm
Réglage en hauteur progressif	non
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Poids	80 kg
Profondeur plan de travail	1000 mm
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Série	Workstation
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle