Garant GRIDLINE

Module d'angle avec plan de travail Eterlux clair, Longueur plan de travail: 1000mm



Données de commande

N° commande	920104 1000
GTIN	4062406119607
Classe d'article	91P

Description

Exécution:
Poste de travail d'angle pour Workstation. Exécution simple avec équerres d'appui en tôle d'acier, pied d'appui réglable en hauteur, charge admissible **150 kg.** Possibilité de réglage en hauteur manuel.
Adapté(s) pour:
Workstation mLevel.
Coloris:
Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Profondeur plan de travail	1000 mm
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Longueur plan de travail	1000 mm
Couleur surface du plan de travail	gris clair

Poids	32 kg
Epaisseur revêtement	2,7 mm
A l'avant sur la profondeur du plan	800 mm
Largeur	1000 mm
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	700 - 1000 mm
Epaisseur plan de travail	40 mm
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Réglage en hauteur progressif	non
Série	Workstation
Profondeur	800 mm
Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	150 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle