Mahr

Appareil de mesure de longueur de compact, Type: 1200

Données de commande

N° commande	434707 1200
GTIN	4059192054687
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Boîtier compact avec écran couleur TFT à haute résolution et fort contraste. Entrée pour 1 palpeur inductif. Ecran inclinable progressivement pour un angle de vision optimal. Sens de mesure commutable. Fonctionnement sur piles et sur secteur.
Fonctionnement:
· **Fonctions de mesure dynamiques: Max, Min, Max-Min.**
· **Centrage de l'affichage sur la valeur médiane des seuils de tolérance.**
· **Menu protégé par mot passe.**
Utilisation:
Comme afficheurs pour palpeur inductif avec compatibilité Mahr pour tâches de mesure simples (+A, – A). Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production.
Livraison:
Avec mode d'emploi, bloc d'alimentation secteur (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).
Accessoire(s):
Câble de données 498938.
Lecture commutable: mm / pouce
Interface: Port USB
Interface: Interface RS232C
Interface: Interface Digimatic
Plage de mesure: ±3 à ±5000 µm

Graduation réglable: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Résolution maximale: 0,1 µm
Longueur: 150 mm
Largeur: 130 mm
Hauteur: 170 mm

Description technique

Longueur	150 mm
Largeur	130 mm
Résolution maximale	0,1 µm
Hauteur	170 mm
Poids	1 kg
Graduation réglable	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Plage de mesure	±3 à ±5000 µm
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Afficheurs des valeurs mesurées

Accessoires

Palpeur inductif enfichable Type 1300TA	434750 1300TA
Palpeur inductif enfichable Type 1300MA	434750 1300MA
Palpeur numérique radial USB Type GT62	434797 GT62
Câble de connexion Type D2	498938 D2
Câble de connexion Type USB2	498938 USB2
Palpeur inductif Type 2004M	434760 2004M
Câble de connexion Type R2	498938 R2
Palpeur inductif Type 2004T	434760 2004T

Palpeur numérique axial USB Type GT61	434795 GT61