AEG

Scie-sabre, Type: US1300XE

Données de commande

N° commande	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Classe d'article	07A

Description

Exécution:
Puissante **scie-sabre AEG de 1300 W,** idéale pour une utilisation dans le bois, le plastique, ainsi que les profilés métalliques.
Livraison:
Avec valise de transport, lame de scie.
Remarque(s):
Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	18,5 m/s^2
Référence fabricant	US1300XE
Particularité	FIXTEC
Cadence	0 - 2800 min^{-1}
Puissance absorbée	1300 W
Longueur course	30 mm
Poids	3,8 kg
Emballage	Valise
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

Accessoires

Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122EF	588600 1122EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EF	588600 922EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1155CHM	588600 1155CHM
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922BF	588600 922BF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122BF	588600 1122BF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EHM	588600 922EHM