Support magnétique réglage fin double, Type: 290

Données de commande

N° commande	441174 290
GTIN	7290005394607
Classe d'article	46G

Description

Exécution:
Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Lesarticulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.
Support de comparateur universel pour tiges de serrage ∅ 8 mm, ∅ 6 mm, ∅ 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique. **Fonction de réglage très précise grâce au réglage fin double** sur le support de comparateur et la base magnétique.

Description technique

Long. bras articulé L_2	113 mm
Long. bras articulé L_1	133 mm
Base magnétique, H	55 mm
Porte-à-faux	317 mm
Base magnétique, largeur	50 mm

Force d'attraction	800 N
Base magnétique, longueur	60 mm
Charge maximale	8 kg
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 1	442140 1
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Base pour support Type V	442120 V
Base pour support Type 1	442120 1
Base pour support Type K3	442120 K3
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Base pour support Type 0	442120 0
Base pour support Type 0	442140 0
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Base pour support Type 1	440868 1
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Poignée tournante de rechange pour bras articulé 3D Type 290	442112 290