FACOM

Cliquet de précision, 1/2", Type: 1/2

Données de commande

N° commande	640465 1/2
GTIN	
Classe d'article	63V

Description

Exécution:
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec commande d'inversion innovante, placée directement sur la poignée.
Norme:
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, modèle poli.
Adapté(s) pour :
Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 1/2 pouce
Longueur totale: 265 mm
Nombre de dents: 100

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	265 mm
Nombre de dents	100