BOSCH

Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: GSB1860PRO

Données de commande

N° commande	070113 GSB1860PRO
GTIN	
Classe d'article	03B

Description

Exécution:
Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais.**
Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible. Avec frein moteur.
Avantage(s):
Longueur de tête très courte de seulement 184 mm.
Livraison:
Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.

Remarque(s):
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	GSB 18V-60C
Utilisation type	Strong
∅ perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse	1900 min^{-1}
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	2,5 m/s^2
∅ perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Couple max. dur	60 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	1,8 kg
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de moteur	Moteur sans charbons
∅ perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse	0 - 600 min^{-1}
Couple max. doux	31 Nm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	8 m/s^2
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Acier
pour matériau	Pierre
pour matériau	Bois

pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18