Disque de nettoyage grossier (SiC), XT-RD PRO, ∅ disque: 115mm

Données de commande

N° commande	566726 115
GTIN	4054596605725
Classe d'article	53M

Description

Exécution:
Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.
Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.
Le type de nylon très dur et agressif produit une finition grossière pour une efficacité de nettoyage supérieure. Très **longue durée de vie, même en utilisation sur chants.**
Utilisation:
Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.
Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.
Remarque(s):
Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min^{-1}
∅ alésage	22,23 mm
∅ disque	115 mm
Vitesse de rotation max.	11000 min^{-1}

Abréviation de l'abrasif	SiC
Degré de dureté	très dur
Degré de finesse	très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Attribut des noms de produit	XT-RD PRO
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut