BOSCH

Lampe sans fil à LED, 12 V, Type: GLI12330

Données de commande

N° commande	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Classe d'article	03B

Description

Exécution:
Lampe de travail 12 V avec 10 LED et deux niveaux de luminosité. Angle réglable jusqu'à 200°, crochet de suspension, mousqueton et aimant intégré.
Livraison:
Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.
Remarque(s):
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	GLI 12-330
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	300 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Flux lumineux	330 lm
Plage de pivotement	0 - 200 degré
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12