Fiche technique

SCHWEIZER

Loupe serre-tête binoculaire Tech-Line BINO LED, Grossissement (x): 2

Données de commande

N° commande	490952 2
GTIN	4015478115015
Classe d'article	49A

Description

Exécution:
Loupe serre-tête binoculaire de haute qualité avec lentilles interchangeables résistantes aux rayures pour une image aux contours nets et sans distorsions et une excellente profondeur de champ. Flexibilité maximale sur le lieu de travail, car les deux mains restent libres pour travailler. La loupe serre-tête peut être portée au-dessus de lunettes et convient donc idéalement pour les porteurs de lunettes.
Loupe serre-tête Tech-Line BINO LED avec lentilles interchangeables en verre au silicate dans une monture métallique et puissant éclairage à LED pivotant. Puissance de 6000 K. Possibilité de réglage par ruban élastique.

Description technique

Grossissement (x)	2
Poids	185 g
Distance de travail	250 mm
Nombre de piles incluses	3
Type de pile	Micro, AAA
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Loupes serre-tête