Garant

Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 22

Données de commande

N° commande	953701 22
GTIN	4062406157074
Classe d'article	91A

Description

Exécution:
Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.
Adapté(s) pour:
Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).
Livraison:
Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953701: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 631729 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonge GARANT 632429 réf. 150: 1 pièce
Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce
Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce

Description technique

Nombre d'outils	22
Poids	0,624 kg
Profondeur en G	10
Profondeur	250 mm
Largeur en G	8
Largeur	200 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 3 mm	631729 3
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 5 mm	631729 5
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953701	952001 953701
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 4 mm	631729 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 6 mm	631729 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631029 4,5
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631029 3,5