Garant

Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 37

Données de commande

N° commande	953741 37
GTIN	2050002004276
Classe d'article	91A

Description

Exécution:
Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.
Adapté(s) pour:
Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).
Livraison:
Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953741: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis GARANT pour Torx® 637560 réf. TX9 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX25 ; TX27 ; TX30 ; TX40 ; TX45: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonge GARANT 635429 réf. 75; 125; 240: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 635729 réf. 200: 1 pièce
Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce

Description technique

Largeur	200 mm

Profondeur	500 mm
Largeur en G	8
Poids	2,211 kg
Profondeur en G	20
Nombre d'outils	37
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×20
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 19 mm	637125 19
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX20	637560 TX20
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637629 7
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX9	637560 TX9
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 21 mm	637125 21
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX15	637560 TX15
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 11 mm	637125 11
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953741	952001 953741
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635025 3/8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8

Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 22 mm	637125 22
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 16 mm	637125 16
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 24 mm	637125 24
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 8 mm	637125 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637629 3
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 13 mm	637125 13
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 10 mm	637125 10
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 12 mm	637125 12
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX30	637560 TX30
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 15 mm	637125 15
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX25	637560 TX25
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX45	637560 TX45
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 18 mm	637125 18
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 9 mm	637125 9
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX40	637560 TX40
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX27	637560 TX27
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 14 mm	637125 14
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx®courte Profil Torx® TX10	637560 TX10
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 17 mm	637125 17