Traçage et sciage, Nombre d'outils: 8

Données de commande

N° commande	954895 8
GTIN	2050002004511
Classe d'article	91A

Description

Exécution:
Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite,** la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.
Livraison:
Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954895: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Equerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 300×175: 1 pièce
Rapporteur d'angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Pointe à tracer droite en carbure PB 458760 réf. HM: 1 pièce
Réglet de précision en acier HOLEX 461600 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pièce
Lame de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pièce

Description technique

Profondeur	500 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	10
Largeur	250 mm
Nombre d'outils	8

Exécution	avec jeu d'outils
Poids	2,476 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Réglet de précision en acierinoxydable, dépoli Longueur 300 mm	461600 300
Monture de scie à métauxavec lame bimétal GARANT 18 – 32 dents, progressive	580400
Lame de scie à mainbimétal progressif	582500
Marqueurs permanents Couleur d'écriture B	085130 B
Equerre à chapeauPrécision 2 Longueur branche 300X175 mm	452600 300X175
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954895	952001 954895
Rapporteur d'angle avec secteur gradué ajouré Secteur gradué-Ø×Longueur branche 120X150 mm	453000 120X150
Pointe à tracer droite en carbure avec clip et poignée en plastique Type	458760