Garant GRIDLINE

Plateau coulissant 75 kg, 26×20G, Hauteur montage: 75mm

Données de commande

N° commande	930654 75
GTIN	4062406158934
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:
Plateau **extensible à 100%.** Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes.
Adapté(s) pour:
Armoire d'outillage 30×28G.
Livraison:
Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Description technique

Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile	500 mm
Profondeur utile en G	20
Largeur utile	650 mm
Largeur utile en G	26
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Hauteur montage	75 mm

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Plateau coulissant