Garant

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 2×D, ∅ DC: 17,5mm

Données de commande

N° commande	234000 17,5
GTIN	4045197739629
Classe d'article	21S

Description

Exécution:
Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: –0,1 / +0,3 mm
Description:
Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.
Adapté(s) pour:
Plaquettes SOGX 060305.
Remarque(s):
Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Long. queue L_s	56 mm
Long. utile L_1	36 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOGX 060305
∅ queue D_s	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Série	Perceuse électrique
∅ nom. D	17.5

pour ∅ pouce	11/16 pouce
Limite de réglage maximum V_{max}	0,25 mm
Longueur de col L_A	53 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	2×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 6IP2	239700 6IP2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP