



PowerMaxx SGS 12 Q Set mit Teleskopstab

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Bestell-Nr.	691193000
EAN-Code	4061792198890

Akkuspannung	12 V
Strauchmesser Schnittlänge	20 cm
Strauchmesser Schnittstärke	8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11.5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2300 /min
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

Lieferumfang

Strauchmesser, Grasmesser, Teleskopstab, Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q



Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Strauchmesser Schnittlänge	20 cm
Strauchmesser Schnittstärke	8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11.5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2300 /min
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg
<ul style="list-style-type: none"> • 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz • Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten • Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer • Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp • Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitschonendes Arbeiten • Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere • Stabile Teleskopstange für rüchenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich 	