Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 16 mm

Données de commande

N° commande	290035 16
GTIN	4030741007880
Classe d'article	29I

Description

Exécution:
Utilisation classique.
Remarque(s):
La hauteur de pointe doit être réglée.
Pour profil de moletage: RGE30° 1×GV30°
pour diamètre de molette d_1: 20 mm
Pour largeur de molette b: 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2: 6 mm
Capacité: 15 - 200 mm
Axe de roulement: 299911 1

Description technique

Axe de roulement	299911 1
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
Capacité	15 - 200 mm
pour diamètre de molette d_1	20 mm
Hauteur tige	16 mm
Largeur tige	16 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°

Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RAA 1×AA
Pour profil de moletage	RGE30° 1×GV30°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement HSS	290300
Axe de roulement HSS HSS Type 1	299911 1
Kit de moletage ECO Type SET	290050 SET