Garant

Jeu de forets courts HSS-E 113001, en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Données de commande

N° commande	113010 1-10
GTIN	4045197765338
Classe d'article	11B

Description

Exécution:
Composés de forets hélicoïdaux DIN 1897.
Foret court stable et robuste avec **diamètre d'âme renforcé.** Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage de pointe précis. Queue **avec 3 méplats**pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
Remarque(s):
∅ 1 - 3,5 mm: Foret avec queue cylindrique, **sans méplats de serrage.**
Arrosage interne: non
Queue: Queue à trois méplats de serrage
Queue: Queue cylindrique
Nombre de dents Z: 2
Plage du foret: 1 - 10 mm
Nombre de forets: 19
Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Nombre de forets	19

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 1897
Type	N
Tolérance ∅ nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Acier < 500 N/mm²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	moyennement adaptée	8 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N

Uni	adaptée
Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

Accessoires

Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 9 mm	113001 9
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 7,5 mm	113001 7,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 6,5 mm	113001 6,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 6 mm	113001 6
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 8 mm	113001 8
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 4 mm	113001 4
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 3,5 mm	113001 3,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 7 mm	113001 7
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 4,5 mm	113001 4,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 1 mm	113001 1
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 2,5 mm	113001 2,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 1,5 mm	113001 1,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 10 mm	113001 10
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 9,5 mm	113001 9,5

Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 3 mm	113001 3
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 5 mm	113001 5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 2 mm	113001 2
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 5,5 mm	113001 5,5
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E ∅ DC h8 8,5 mm	113001 8,5