HOLEX

Pied à coulisse numérique ABS avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150

Données de commande

N° commande	412818 150
GTIN	4045197770271
Classe d'article	42A

Description

Exécution:
Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

- **Très grande précision grâce à la règle en verre.**
- **Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux becs de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.**
- **Avec boîtier métallique robuste.**

Livraison:
Avec pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur	∅ 1,6
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce

Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412236