HOLEX

Etau haute pression CN, Type: 130

Données de commande

N° commande	360535 130
GTIN	4045197772947
Classe d'article	32P

Description

Exécution:
Corps de base robuste en fonte sphéroïdale, glissières et surface trempées et rectifiées. Broche entièrement protégée, vis d'étau fermée par des capots. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.

- **Planéité du corps de base ≤ 0,01 mm.**
- **Avec amplificateur de puissance mécanique, pression de serrage présélectionnable sur 5 niveaux.**
- **Trous filetés latéraux pour butée de pièce.**

Utilisation:
Universelle.
Livraison:
Avec 2 mors étagés, 1 manivelle de 14, 1 clé mâle coudée et 4 brides de serrage.
Remarque(s):
Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.
Force de serrage maximale: 50 kN
Poids: 40 kg
Longueur totale L: 516 mm
Longueur corps de base a: 410 mm
Largeur corps de base B: 131 mm
Plage de serrage b: 0 - 256 mm

Description technique

t	79 mm

Plage de serrage d	66 - 315 mm
Poids	40 kg
r	111 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	NC-HOLEX
Plage de serrage b	0 - 256 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Longueur corps de base a	410 mm
Force de serrage maximale	50 kN
Rainure transversale n H7	20 mm
Hauteur corps de base c	95 mm
Hauteur mors h	52 mm
m	139 mm
Longueur totale L	516 mm
Largeur corps de base B	131 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Broche Pour type 130	360534 130
Paire de mors de serrage avec surface d'appui étagée 5 mm × 5 mm Pour largeur mors 130 mm	360541 130
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 130 mm	360538 130
Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 130 mm	360539 130
Mors étagé mobile Type 130	360536 130
Manivelle Pour largeur mors 130 mm	360542 130
Broche de rechange complète Pour type 130	360532 130
Mors étagé fixe Type 130	360537 130
Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors 130 mm	360543 130

Ecrou de broche Pour type 130	360533 130