Cliquet réversible, 1/4", coudé à 15°

Données de commande

N° commande	632065
GTIN	4000896195718
Classe d'article	63O

Description

Exécution:
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.
Norme:
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, chromé.
Adapté(s) pour :
Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 1/4 pouce
Nombre de dents: 20

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	89 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Avec tête articulée	non

Avec tête pivotante	non
Avec fonction marteau	non
Avec QuickRelease	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non
Poignée tournante	non
Type de produit	Cliquets

Accessoires

Kit de pièces de rechange pour roue à rochet	863S/7
Kit de pièces de rechange pour roue à rochet	863P/7N
Kit de pièces de rechange pour levier de manœuvre	863P/6