Cliquet réversible, 3/8”, Type:

Données de commande

N° commande	635060
GTIN	4000896042203
Classe d'article	63O

Description

Exécution:
Avec levier d'inversion droite / gauche.
Norme:
DIN 3122-D 10
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, chromé.
Adapté(s) pour :
Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 3/8 pouce
Longueur totale: 200 mm
Nombre de dents: 30

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	200 mm
Nombre de dents	30