Garant

Vis de serrage à excentrique, Filetage M: M10

Données de commande

N° commande	370001 M10
GTIN	4045197782373
Classe d'article	31O

Description

Exécution:
- **Disque en acier hexagonal avec vis à excentrique en acier.**
- **Serrage de toutes formes de pièces.**
- **6 géométries différentes au niveau des surfaces de serrage: 1. Prisme avec angle d'ouverture de 150° 2. Rainures longitudinales 3. Niveau lisse 4. Stries 5. Lisse 6. Revêtement lisse.**
- **Encombrement réduit.**

Exécution - Descriptif:
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**
- **6 géométries différentes au niveau des surfaces de serrage.**

Utilisation:
Convient pour le serrage de pièces brutes et finies.
Remarque(s):
La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire!

Description technique

Filetage M	M10

Bague à 6 pans creux ouverture$_1$	7 mm
Hauteur bague H	10 mm
Longueur du filet L	9 mm
Course d'excentrique S_1	1,6 mm
Dim. A	12,7 mm
Bague 6 pans ouverture	25 mm
Force serrage	9 kN
Couple de serrage maximal	28 Nm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique