HEDI

Enrouleur de câble plastique avec triple fiche, Type: 40N

Données de commande

N° commande	081116 40N
GTIN	4003644000098
Classe d'article	08B

Description

Exécution:
Avec label de sécurité contrôlée GS.
Enrouleur de câble en plastique. Extrémités du câble avec triple fiche robuste, entièrement mis à la masse, étanche aux projections d'eau, IP44. Triple prise avec couvercle à fermeture automatique. Pour une utilisation **permanente** à l'extérieur. Correspond à **BGI 600** (industrie).
Etanchéité aux projections d'eau IP 44.
Câble en néoprène
Fonctionnement:
IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ∅ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Classe de câble	H07RN-F
Conception du câble	3G1,5
Longueur câble	40 m
Matériau câble	Néoprène

Indice de protection IP	IP 44
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau boîtier	Plastique
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Enrouleurs de câble