STAHLWILLE

Coffret de douilles et clé mixte, carré 1/2 pouce 47 pièces

Données de commande

N° commande	638561
GTIN	4018754261178
Classe d'article	63A

Description

Exécution:
Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123; douilles** suivant **DIN 3124.** Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120.**
Utilisation:
Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M22. Bougies d'allumage 16 et 20,8 mm.
Vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M12.
Matière(s):
Acier au chrome, chromé.
Livraison:
Douilles 6 pans: 19 pc. 642200
Réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pc. 642450
Réf. 16; 20,8
Douilles tournevis 6 pans: 7 pc. 643200
Réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000
Réf. 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Clé mixte: 13 pc. 613500
Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Présentation dans: Coffret en plastique ABS
Hauteur: 82 mm
Carré d'entraînement: 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-12 mm

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-12 mm
Nombre de pièces	47
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-34 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	481 mm
Largeur	288 mm
Hauteur	82 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 20,8 mm	642450 20,8
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613500 17
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613500 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 9 mm	642200 9
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613500 13

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642200 32
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613500 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642200 27
Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642450 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642200 30
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642200 34
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642200 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613500 22
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643200 5
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613500 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613500 19
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642200 21
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642200 19
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613500 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642200 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642200 11
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613500 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642200 15
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642200 16
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643200 4
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642200 18
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643200 7

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642200 8
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613500 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642200 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642200 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642200 24
Cliquet réversible, 1/2″ Type	640100
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613500 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642200 17
Rallonge, 1/2″ Longueur totale 75 mm	641000 75
Rallonge, 1/2″ Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642200 10
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2