SCANGRIP

Lampe de travail sans fil à LED, Type: 26

Données de commande

N° commande	081254 26
GTIN	5708997354414
Classe d'article	08C

Description

Exécution:
Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
· **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
· **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
· **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**
Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante. Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu'avec un câble secteur. Indication de l'état de charge, affichage de la durée restante, intensité variable sur 5 niveaux.
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Avec chargeur.

Description technique

Flux lumineux	400 - 4000 lm

Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	1 - 14 h
Zone ATEX	aucune
Température de couleur	6000 K
Tension de la batterie	11,1 V
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	4,4 Ah
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	235 mm
Hauteur totale	233 mm
Largeur totale	88 mm
Valeur CRI	80
Poids	1780 g
Puissance absorbée	29 W
Référence fabricant	NOVA 3K C+R
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Batterie Li-ion Capacité de la batterie 4400 mAh	081431 4400