HOLEX

Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 60W

Données de commande

N° commande	081287 60
GTIN	4045197796400
Classe d'article	02A

Description

Exécution:
Lampes de travail à LED-CMS avec vitre en verre dépoli pour un éclairage homogène et agréable, avec deux prises étanches aux projections d'eau.
· **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
· **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
· **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**
Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
· **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
· **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.**
· **Agréé pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**
Avec **2 prises étanches aux projections d'eau**.
Fonctionnement:
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Poids	3330 g

Puissance absorbée	60 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Flux lumineux	2250 - 4500 lm
Indice de protection IP	IP 54
Tension nominale	230 V
Largeur totale	292 mm
Longueur totale	292 mm
Hauteur totale	80 mm
Longueur câble de raccordement	5 m
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur